

快適な生活の一助にオゾンの力を<sup>プラス</sup>+



電解オゾン水生成器



**DeoShower**<sup>®</sup>  
ヘルスケア用



ヘルスケアの様々なシーンでデオシャワー<sup>®</sup>オゾン水生成器は使われています

病  
気  
予  
防

インフルエンザ、ノロウイルス\*をはじめとする感染症予防に重要な「うがい」「手洗い」や口腔ケアに最適です。

\* 大阪府立公衆衛生研究所感染症部・摂南大学理工学部による「低濃度オゾン水によるノロウイルスの不活化」にて検証済

美  
容

ニキビの原因である「アクネ菌除去」に効果的です。近年ヒートショックプロテインを誘導することが分かり、日焼けの予防・皮膚の修復力に効果が期待されています。

除  
菌  
洗  
浄

食材の除菌洗浄や農薬分解、また、台所用品の除菌洗浄にも最適です。

ペ  
ット

動物病院：難治性皮膚炎、外耳炎、術後の患部洗浄、歯肉口内炎  
ペットサロン：シャンプー後のリンス、皮膚トラブルのケア  
口臭対策、シャンプーアレルギー対策、消臭



# DeoShower® オゾン水生成器の特徴

## ダイヤモンドエレクトロードから生成される「オゾン水の力」

「電気分解方式」採用のデオシャワー®は、電極に新技術ダイヤモンド触媒を使用し、従来の電極に比べて極めて効率がが高く、高濃度の電解オゾン水を瞬時に生成できます。

## 「オゾン水」はエコロジー、「デオシャワー®」はエコノミー

環境負荷の極めて少ないオゾン水、高価なオゾン水生成器と遜色ないオゾン水を生成できるデオシャワー®は、1ℓあたり約 40 円\*と非常に経済的です。\*製品購入費用・ランニングコスト含む

## 欠点を克服、使いやすさを追求したデオシャワー®

携帯性に優れたデオシャワー®は、必要なときどこでも瞬時に電解オゾン水を生成でき、保存ができないというオゾン水の欠点を克服しました。

### ■ デオシャワー®ヘルスケアモデルの主な機能



**オゾン濃度2段階切替機能**  
1.5ppm(シャワー)と3ppm(ストレート)の切替が可能。より強力な「除菌・消臭力」が必要な場合はストレートをご使用ください。



**連続噴射・パルス噴射切替**  
連続噴射・パルス(間欠)噴射、2つのモードをフットスイッチで切替可能。シーンに応じて使い分けができます。



**ワンタッチで取り外せるシャワー**  
シャワーはワンタッチで着脱が可能。付属のホースキャッチャーを使用すればコップ等にオゾン水を注ぐ際に便利です。



**高機能スプレー付属**  
付属のスプレーは、直線～広角まで無段階調整可能な高機能タイプ。様々なシーンでご利用いただけます。

### ■ 微生物に対するオゾン水の殺菌効果

微生物の種類	大腸菌	ブドウ球菌	緑膿菌	クロストリジウム・パーフリンゲンス	インフルエンザウイルス	鶏脳脊髄炎ウイルス	鶏コクシジウム	カビ	枯草菌
水中オゾン濃度(ppm)	0.96	1.08	1.01	0.96	0.96	0.72	1.92	0.3～0.5	0.3～0.5
生物濃度(個/ml)	10 <sup>5</sup> sells	10 <sup>5</sup> sells	10 <sup>5</sup> sells	10 <sup>5</sup> sells	10 <sup>5.3</sup> EID <sub>50</sub> *	10 <sup>2.9</sup> EID <sub>50</sub> *	約3×10 <sup>3</sup> sells	10 <sup>6</sup> sells or 10 <sup>8</sup> sells	10 <sup>6</sup> sells
接触時間(秒)	5	5	5	5	5	5	30	19	30
致死率(%)	100	100	100	100	100	100	100	99.9	99.9

(厚生省予防衛生研究所データより抜粋) \*EID<sub>50</sub> : 50%発育鶏卵感染量

### 仕様

形名	POS-200(ヘルスケアモデル)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	0.8A
原料水	水道水(水温: 5～40℃、硬度: 90mg/L以下)
オゾン水濃度	1.5mg/L(シャワー) 3mg/L(ストレート)(水温 15℃、硬度 90mg/L)
定格流量	550mL/min(シャワー) 300mL/min(ストレート)
水タンク容量	最大 1.5L
防水	生活防水(防水保護等級 4 級相当)
寸法・質量	外形寸法: 幅 250mm×奥行 150mm×高さ 300mm(シャワーヘッド、電源コード収納時) シャワーホース長: 1.5m 電源コード長: 2.0m 質量(乾燥質量): 約 1.8kg
付属品	シャワーヘッドホルダー、高機能スプレー、ホースキャッチャー
使用環境	温度: 5～35℃、湿度: 10～95%(結露なきこと)
適合法規格	電気用品安全法(医療用物質生成器)

※仕様は予告なく変更することがあります。また、製品の色調が印刷のため実物と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



製造・発売元

販売元: **ペルメレック電極株式会社**

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2023-15  
TEL. 0466-87-8805 FAX. 0466-87-8850  
URL <http://www.permelec.co.jp>

販売元